

Adaptador de montagem DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Cód. do item: 8183116

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Norma correspondente	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Estrutura	Adaptador de montagem
Ponto de conexão para o posicionador e o sensor de posição corresponde à norma	VDI/VDE 3845 tamanho AA 1 VDI/VDE 3845 tamanho AA 2 VDI/VDE 3845 tamanho AA 3
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso do produto	100 g
Tipo de fixação	em flange conforme ISO 5211
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do adaptador de montagem	PA
Material da porca	Aço inoxidável de alta liga
Material do disco	aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	Aço inoxidável