

Bucha de centragem ABAZ-G9-HD-10

Cód. do item: 8183327

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	2
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Categoria para sala limpa	Classe 6, conforme ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	6.5 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material casquilho	aço inoxidável de alta liga