

# Placa de conexão VABS-K2-10S-16-G18-P

Cód. do item: 8186874

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Diâmetro nominal	1.6 mm
Tamanho da válvula	10 mm
Ligação de fluido	Rosca fêmea G1/8
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Sentido de conexão lateral
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Sentido da vazão	Não reversível
Meio de operação	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre o meio de operação/controlado	Observar a resistência dos materiais que têm contato com os fluidos
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura do meio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.2 Nm
Torque de aperto máx. conexão	7 Nm
Torque de aperto máx.	1.8 Nm
Peso do produto	20 g
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem
Tipo de fixação válvula	com rosca fêmea
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	PEEK