

Sub-base VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUH

Cód. do item: 8188447

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de bobinas de válvula	24
Dimensões L x C x A	45 mm x 104.3 mm x 53.3 mm
Observação sobre a tensão de alimentação	Unidades de alimentação SELV/PELV necessárias Observar queda de tensão
Certificação	Marca RCM
Marca KC	KC-EMV
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 95 %
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Torque de aperto máx., montagem em parede	6 Nm
Peso do produto	131.1 g
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Saída de cabo	Reto
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	para cartucho de 15 mm
Conexão pneumática 5	para cartucho de 15 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Reforçado com PA
Material da tampa	Reforçado com PA
Material vedações	NBR
Material casquilho	aço inoxidável de alta liga
Material grampo	Aço inoxidável de alta liga
Material da porca	Aço inoxidável de alta liga