

Sub-base VABX-A-P-BV-AH-RVAAAA

Cód. do item: 8188461

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	4
Dimensões L x C x A	42.05 mm x 104.3 mm x 43.1 mm
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	115.7 g
Conexão pneumática 2	Para cartucho de 10 mm
Conexão pneumática 4	Para cartucho de 10 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Reforçado com PA
Material vedações	NBR
Material suporte	POM
Material grampo	Aço inoxidável de alta liga
Material da porca	Aço inoxidável de alta liga