


Axial kit EAMM-A-N38-60P

Número de referência: 8188590

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	36 mm...36 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min...8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...-10 oC
Momento de inércia	14.5 kgmm ²
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	314 g...314 g
Código da interface, atuador	N38
Código da interface, Motor in	60P 60PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS