

# Fixação de mordaza EHA-G1-E20-40-GGA1-AP

Cód. do item: 8191126

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Fixação vertical da garra
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso do produto	95 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga
Material do esquadro	aço inoxidável de alta liga
Material elementos de centragem	Aço de alta liga