

Coupling EAMD-67-65-40-32X32-U

Número de referência: 8196714

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	40 mm
Diâmetro do suporte 2	32 mm
Tamanho	67
Comprimento nominal	65 mm...65 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4500 1/min...4500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...-25 oC
Momento de inércia	430 kgmm ²
Torque transmissível	200 Nm
Peso do produto	787 g...787 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS