

# Coupling EAMD-67-65-32-32X32-U

Número de referência: 8196716

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	32 mm
Diâmetro do suporte 2	32 mm
Tamanho	67
Comprimento nominal	65 mm...65 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	4500 1/min...4500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...-25 oC
Momento de inércia	430 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	145 Nm
Peso do produto	816 g...816 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS