


# Axial kit EAMM-A-L38-87A-G2

Número de referência: 8197447

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal           | 33 mm...33 mm              |
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.    | 8000 1/min...8000 1/min    |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...-25 oC            |
| Humidade relativa             | 0 - 95 %                   |
| Nível de proteção             | IP40                       |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...-10 oC            |
| Momento de inércia            | 3.2 kgmm <sup>2</sup>      |
| Torque transmissível          | 4.4 Nm                     |
| Peso do produto               | 390 g...390 g              |
| Código da interface, atuador  | L38                        |
| Código da interface, Motor in | 87A                        |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |