


Axial kit EAMM-A-L38-60P-G2

Número de referência: 8197454

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|
| Comprimento nominal | 36 mm...36 mm |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Velocidade rotacional máx. | 8000 1/min...8000 1/min |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...-25 oC |
| Humidade relativa | 0 - 95 % |
| Nível de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 oC...-10 oC |
| Momento de inércia | 3.2 kgmm ² |
| Torque transmissível | 4.4 Nm |
| Peso do produto | 255 g...255 g |
| Código da interface, atuador | L38 |
| Código da interface, Motor in | 60P 60PA |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |