


# Axial kit EAMM-A-L48-87A-G2

Número de referência: 8197459

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	44 mm...44 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min...6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...-10 oC
Momento de inércia	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	459 g...459 g
Código da interface, atuador	L48
Código da interface, Motor in	87A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS