


Axial kit EAMM-A-N48-100A-G2

Número de referência: 8197464

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	59 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	39 kgmm ²
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	851 g
Código da interface, atuador	N48
Código da interface, Motor in	100A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS