


Axial kit EAMM-A-S95-80G

Número de referência: 8197478

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	85.5 mm...85.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min...5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...-10 oC
Momento de inércia	128 kgmm ²
Torque transmissível	75 Nm
Peso do produto	2920 g...2920 g
Código da interface, atuador	S95
Código da interface, Motor in	80G
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS