


# Axial kit EAMM-A-S38-60P-G3

Número de referência: 8197479

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	49 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	6.5 Nm
Peso do produto	290 g
Código da interface, atuador	S38
Código da interface, Motor in	60P 60PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS