


# Axial kit EAMM-A-S38-60RA-G2

Número de referência: 8197484

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	49 mm...49 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min...8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...-10 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	6.5 Nm
Peso do produto	290 g...290 g
Código da interface, atuador	S38
Código da interface, Motor in	60RA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS