


Axial kit EAMM-A-D50-60H-S1-G2

Número de referência: 8197491

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	78 mm...78 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min...6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...-10 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm ²
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	950 g...950 g
Código da interface, atuador	D50
Código da interface, Motor in	60H
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS