


Axial kit EAMM-A-D32-60P-G2

Número de referência: 8197499

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	52 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	8000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	5.87 kgmm ²
Torque transmissível	6.5 Nm
Peso do produto	380 g
Código da interface, atuador	D32 D32C
Código da interface, Motor in	60P 60PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS