


Axial kit EAMM-A-D60-100A-G2

Número de referência: 8197500

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	77.4 mm...77.4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min...6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...-10 oC
Momento de inércia	34.8 kgmm ²
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	1310 g...1310 g
Código da interface, atuador	D60 D60C
Código da interface, Motor in	100A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS