

Conjunto de tampas VAVC-F12-SCC-25-P

Número de referência: 8201223

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal DN	25
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Meio	Vapor Fluido hidráulico de base de óleo mineral Gases inertes Óleo mineral Água Ar comprimido filtrado, grau de filtração 200 µm Fluidos neutros
Observação sobre o meio	Os meios gasosos só são permitidos com influxo através da sede de válvula.
Temperatura do meio	100 oC...230 oC
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	921 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Aço inoxidável de liga alta
Material de vedação do fuso	PTFE
Material do vedante do assento	PEEK