

Coupling EAMD-42-40-16-16X25-U

Número de referência: 8203726

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	16 mm
Diâmetro do suporte 2	16 mm
Tamanho	42
Comprimento nominal	40 mm...40 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min...6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...-25 oC
Momento de inércia	38 kgmm ²
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	194 g...194 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS