

Coupling EAMC-56-58-20-25-U

Número de referência: 8203734

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	20 mm
Diâmetro do suporte 2	25 mm
Tamanho	56
Comprimento nominal	58 mm...58 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min...5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...-25 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...-25 oC
Momento de inércia	128 kgmm ²
Torque transmissível	75 Nm
Peso do produto	275 g...275 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS