

Cilindro redondo DPRA-N-1 1/16"-3-ME-N

Número de referência: 8217848

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	3 in
Diâmetro do pistão	1 1/16"
Rosca da biela	5/16-24 UNF-2A
Amortecimento	Sem amortecimento
Posição de montagem	Qualquer um
Extremidade da biela	Rosca macho
Construção	Pistão Biela Tambor do cilindro
Detecção de posição	Sem
Proteção contra rotação/guia	Biela redonda
Pressão operacional	9.99 psi...150 psi
Modo de funcionamento	Dupla ação
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-40 oF...300 oF
Peso do produto	0.49 lb
Conexão pneumática	1/8 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material do tambor do cilindro	Aço inoxidável de liga alta