

Cilindro redondo DPRA-N-1 1/2"-6-NGP4-N

Número de referência: 8217871

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso | 6 in |
| Diâmetro do pistão | 1 1/2" |
| Rosca da biela | 7/16-20 UNF-2A |
| Amortecimento | Sem amortecimento |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Extremidade da biela | Rosca macho |
| Construção | Pistão Biela Tambor do cilindro |
| Detecção de posição | Sem |
| Proteção contra rotação/guia | Biela redonda |
| Pressão operacional | 9.99 psi...150 psi |
| Modo de funcionamento | Dupla ação |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 1 - Baixa resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura ambiente | -40 oF...300 oF |
| Peso do produto | 1.08 lb |
| Conexão pneumática | 1/8 NPT |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material de vedações | NBR |
| Material da biela | Aço inoxidável de liga alta |
| Material do tambor do cilindro | Aço inoxidável de liga alta |