


# Contador de pulso PZA-E-C

Cód. do item: 8606

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	contador de sequências mecânico com atuador pneumático
Tipo de retorno	Botão manual ou sinal pneumático
Indicação	6 caracteres
Pressão residual do atuador	$< 0,15$ bar
Pressão residual de retorno	$< 0,15$ bar
Pressão de resposta do atuador	$> 0,8$ bar
Pressão de resposta de retorno	2 bar
Pressão operacional	2 bar...8 bar
Pressão de retrocesso mínima	2 bar
Duração mínima do impulso do atuador	8 ms
Duração mínima do impulso de retorno	150 ms
Duração mínima do pulso do atuador	10 ms
Duração de pausa mínima retorno	50 ms
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	70 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Conexão pneumática	M5
Material corpo	PA