

Bloco distribuidor FR-12-PK-4-B

Cód. do item: 8762

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3.4 mm
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Número de saídas	12
Número de entradas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G1/4
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada