

Tubo metálico com revestimento em polímero PM-4

Cód. do item: 9084

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	19 mm
Diâmetro interno	3.92 mm
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...30 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-29 °C...65 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.024 kg/m
Cor	preto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	Liga de alumínio PE