



# Válvula sequencial VD-3-PK-3

Cód. do item: 9270

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Vazão nominal padrão	100 l/min
Conexão de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Diâmetro nominal	2.5 mm
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	220 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS