

Adaptador AD-G1/8-1/8NPT-I

Cód. do item: 9395

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	5.95 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	6 Nm
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 2	7 Nm
Torque de aperto nominal	10.55 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	10.38 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea 1/8 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	PVC
Material corpo	Aço galvanizado