

Adaptador AD-G1/4-1/4NPT-I

Cód. do item: 9396

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	7.95 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	11 Nm
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 2	12 Nm
Torque de aperto nominal	9.05 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	24.22 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea 1/4 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	PVC
Material corpo	Aço galvanizado