

Adaptador AD-G1/2-1/2NPT-I

Cód. do item: 9398

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	14.3 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	40 Nm
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 2	28 Nm
Torque de aperto nominal	47.9 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	51.89 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/2
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea 1/2 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	PVC
Material corpo	Aço galvanizado