

# Conexão rápida de anteparo SCK-PK-9

Cód. do item: 9423

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	8 mm
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Anteparo
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática 1	para Ø interno do espigão de 9 mm, com porca de aperto
Conexão pneumática 2	para espigão com Ø interno de 9 mm com porca
Material da porca de aperto	Liga de alumínio forjado, anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da porca	Aço galvanizado
Material do conector	Liga de alumínio forjado, anodizado