


Silenciador com regulador de pressão GRU-1/4-B

Cód. do item: 9517

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de pressão acústica do regulador de fluxo
Seleção de função adicional	com silenciador
Conexão pneumática 1	G1/4
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo normal 6->0 bar	0 l/min...1500 l/min
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Material corpo	Alumínio
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...70 °C
Peso do produto	25 g
Material do inserido do amortecedor	PE
Material do munhão aparafusado	Alumínio em fundição injetada
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do parafuso de ajuste	PA