


## Garfo SG-M48X2

Cód. do item: 9583

FESTO



### Ficha técnica

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Tamanho   | M48x2   |
| Norma correspondente                                  | ISO 8140  |
| Conexão roscada                                       | Rosca fêmea M48x2   |
| Classe de resistência à corrosão KBK                  | 1 - baixa resistência à corrosão  |
| Conformidade LABS                                     | VDMA24364-B2-L  |
| Adequação para a produção de baterias de íon de lítio | Metais com mais de 1% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente                                  | -40 °C...150 °C   |
| Peso do produto                                       | 10029 g   |
| Indicação sobre os materiais                          | Conformidade RoHS   |
| Material do pino                                      | Aço Galvanizado   |
| Material do garfo                                     | Aço galvanizado   |
| Material da porca                                     | Aço Galvanizado   |