

União em T com espigão T-PK-4

Cód. do item: 9585

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro nominal | 3.4 mm |
| Meio de operação | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Conexão pneumática 1 | para tubo flexível com Ø externo de 6 mm |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | POM |