

União em Y com espigão Y-PK-4

Cód. do item: 9586

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3.4 mm
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	POM