

Adaptador AD-3/8NPT-G3/8-I

Cód. do item: 9626

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11.5 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	22 Nm
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 2	25 Nm
Peso do produto	25.98 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho 3/8 NPT
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	PVC
Material corpo	Aço galvanizado