

Niple duplo E-G3/8-3/8NPT

Cód. do item: 9632

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11.5 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 1	25 Nm
Torque de aperto máx. da conexão pneumática 2	22 Nm
Torque de aperto nominal	38.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	25.5 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS