


Válvula de escape rápido SE-1/4-B

Cód. do item: 9686

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Exaustão rápida
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de fixação	Parafusável
Vazão nominal padrão exaustão 6→5 bar	1200 l/min
Fluxo nominal normal Ventilação 6→5 bar	960 l/min
Pressão operacional	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...75 °C
Material corpo	Zinco fundido
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diâmetro nominal	7 mm
Posição de instalação	Indiferente
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...75 °C
Peso do produto	100 g
Conexão pneumática 3	G1/4
Material vedações	NBR