


# Válvula de escape rápido SE-3/8-B

Cód. do item: 9687

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Exaustão rápida
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Tipo de fixação	Parafusável
Vazão nominal padrão exaustão 6→5 bar	2760 l/min
Fluxo nominal normal Ventilação 6→5 bar	2880 l/min
Pressão operacional	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...75 °C
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diâmetro nominal	11 mm
Posição de instalação	Indiferente
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...75 °C
Peso do produto	125 g
Conexão pneumática 3	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR