

Indicador óptico OH-10

Cód. do item: 9791

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	4 g
Conexão pneumática	Espigão PK-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS