

Contacto de fim de curso SDK-4-PK-3

Número de referência: 10033

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Tipo de atuação	Mecânico
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	16 l/min
Porta de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Construção	Assento de esferas
Método de reposição	Mola mecânica
Largura nominal	0.6 mm
Função de escape de ar	Estrangulável
Princípio de vedação	Suave
Tipo de controlo	Direto
Direção de fluxo	Não reversível
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Força de atuação	17 N
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	Não canalizado