

Indicador de pressão OH-8-GN

Número de referência: 10089

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Conexão pneumática	Conector dentado PK-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS