


Válvula do painel frontal SVS-4-1/8

Número de referência: 10192

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	4/2, monoestável
Tipo de atuação	Mecânico
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	120 l/min
Porta de trabalho pneumática	G1/8
Pressão operacional	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Construção	Assento axial
Método de reposição	Mola mecânica
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de controle	Direto
Direção de fluxo	Não reversível
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação	8 N
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Material da tampa	POM
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da caixa	Alumínio