


Porta OU OS-1/4-NPT

Número de referência: 10413

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função OU
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1170 l/min
Pressão operacional	1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--:]
Largura nominal	6.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	110 g
Conexão pneumática 3	1/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR