

Entrada para ventosa

OASI-20-E

Número de referência: 1072015

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0 bar...0.95 bar
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso do produto	0.6 g
Tipo de montagem	Pronto a ligar
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de inserção para ventosa	PE
Adequação do impulso de ejeção	0.5 bar
Posição de montagem	Perno interno