

Resistência de terminação. CACR-S-B12G5-220-PB

Número de referência: 1072128

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa da tensão de operação CC	0 V...5 V
Nível de contaminação	3
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 oC...80 oC
Peso do produto	11,6 g
Ligação elétrica	4 pinos M12 x 1 Conector reto
Codificação do conector	B
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	TPE-U(PU)
Material dos contactos do pino	Latão Dourado