

Manga de redução DAYH-10

Número de referência: 1165491

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Posição de montagem	Qualquer um
Deteccção de posição	Sem
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Peso do produto	64 g
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos batentes	Aço inoxidável de liga alta