


Válvula do painel frontal SV-5-M5-B

Número de referência: 11914

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	5/2, monoestável
Tipo de atuação	Manual
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	95 l/min
Pressão operacional	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Construção	Válvula de assento axial com retorno da mola
Método de reposição	Mola mecânica
Largura nominal	2.3 mm
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de controlo	Direto
Sobreposição	Sobreposição positiva
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação	17 N
Peso do produto	53 g
Tipo de montagem	Montagem do painel frontal Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	M5
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Polímero Latão