

Disco estrangulador GRO-ZP-3-ISO

Número de referência: 119674

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de controlo de fluxo
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1500 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...80 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem